

HOLEX**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306687 22 |
| GTIN | 4045197954343 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.****Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| Fräsdornlänge L ₄ | 19 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D ₁ | 22 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-3 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |