

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	36 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schneiden-Ø D _c	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	42 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a _p	0,3 mm
Gesamtlänge L _{ges}	180 mm
Auskraglänge L ₁	30 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ø D ₃	14 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310

Rampingwinkel α_{\max}	1,89 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	12,13 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP