



ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 160, für ER-Spannzangen-Größe: 40



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 305517 40 |
| GTIN | 4045197954336 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-------------------|
| für ER-Spannzangen | 40 |
| Außen-Ø D | 63 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 160 mm |
| Spannbereich | 3 - 26 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-6 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Balluffchip-Bohrung | ja |
| Produktart | Spannzangenfutter |

Zubehör

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40 | 309680 40 |
|-----------------------------------------------|-----------|