

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Rampinglänge L für α_{max}	17,43 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	52 mm
Gesamtlänge L_{ges}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Ø D_3	20 mm

Aufnahmegewinde M	M16
Anzahl Schneiden Z	3
Rampingwinkel α_{\max}	1,97 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP