

**Garant**

**Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ersatzteil:**

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Gesamtlänge $L_{ges}$	47 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1 mm
Schneiden-Ø $D_c$	40 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	78 mm
Ø $D_2$	29 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	25,43 mm

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,35 Grad
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2