

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	2,23 Grad
Schneiden-Ø D_c	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	48 mm
passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	58 mm
Ø D_3	18 mm
Auskraglänge L_1	120 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	15,43 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	16 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2