

Mitutoyo**Digitaler Messschieber mit AOS-System und mm / Zoll-Umschaltung,
Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412639 150
GTIN	4946368667751
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

Mit mm / Zoll-Umschaltung.

Mit **Antriebsrolle**.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Antriebsrolle	ja
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Betriebsdauer	20000 h
Norm	ISO 13385

Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ziffernhöhe LCD-Display	9 mm
Kalibrierung	A1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Batteriefachdeckel Typ B	412239 B