

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212808 35/3 |
| GTIN | 4045197939128 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Bohrzirkularfräsen a_p | 1 mm |
| Auskraglänge L_1 | 50 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Gesamtlänge L_{ges} | 200 mm |
| Rampingwinkel α_{max} | 1,68 Grad |
| Ramplinglänge L für α_{max} | 20,43 mm |
| passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 |
| Ø D_3 | 23 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{min} | 58 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 35 mm |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Schaft-Ø D _s h6 | 32 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{max} | 68 mm |
| Serie | Power Q |
| Einstellwinkel κ | 16 Grad |
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP | 674252 10IP |