



## Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 1500kg



### Bestelldaten

Bestellnummer	382001 1500
GTIN	2050001944078
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

#### Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

### Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke rund	30 mm
Gewicht	66 kg
maximale Traglast rund	600 kg
Maß E	122 mm
Maß D	171 mm

Maß C	166 mm
Maß G	64 mm
Maß B	383 mm
minimale Material-Wandstärke plan	45 mm
Maß F	330 mm
maximale Traglast plan	1500 kg
Maß A	316 mm
maximaler Ø rund	500 mm
maximale Länge plan	3000 mm
Produktart	Lasthebemagnet