

**Garant**
**Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Hinweis:**

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Bohrzirkularfräsen a <sub>p</sub>	1,5 mm
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	20,34 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	110 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	50 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	2,25 Grad
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0