

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/4mm


Bestelldaten

Bestellnummer	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Rampinglänge L für α_{\max}	32,34 mm
Schneiden-Ø D_c	52 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,42 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	102 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Innenkühlung	ja
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0