

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/7mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	7
Rampingwinkel α_{\max}	0,57 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	80,34 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	184 mm

Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	100 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP