


**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 T, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB330, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	232735 UNI
GTIN	4045197955159
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,12 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304 T
Sorte	HB330
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		