

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..12 TR, HB735, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.
Plattenstärke: 5,76 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMX 16..12 TR
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	5,76 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	205 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	140 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		