



Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860100 600
GTIN	4008158012049
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. **Ohne Schutzkappe.**

Norm:

DIN 5117

Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	600 mm
Querschnitt der Gleitschiene	35×11 mm
Produktart	Zwinde

