

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendschneidplatte	LO.U0904..
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	105 mm
Auskräglänge L ₁	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe a _{p max}	8 mm
Serie	Power Tang

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP