

Garant**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Gewinde, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Aufnahmegewinde M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	30 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	8 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm

passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP