

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, Zylinderschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspandrafrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Schaftausführung	Zylinderschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP