

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Gewinde, Ø D / Zeff: 32/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Artikelklasse	210

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	39 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	3
Ø $D_2$	30 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Serie	Power Tang
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Anzahl Wendeschneidplatten	15
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel $\kappa$	90
Fräsverwendung	Eckfräsen

Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2