

Garant
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, Weldonschaft, Ø D / Zeff: 25/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Artikelklasse	210

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Gesamtlänge L_{ges}	112 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Auskräglänge L_1	54 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \text{ max}}$	39 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP