

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten.

Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankraftichtung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8 IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.U0904..
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	8 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2