

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Radius: 1 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251399 1
GTIN	4045197940346
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Passend für:

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251102; 251103; 251112; 251113.

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius ≥ 3 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Sorte: HUX25

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 120 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 30 - 80 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	30 - 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 120 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM

Nebenanwendung	M
Sorte	HUX25
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Serie	eco-Klemmdrehhalter
Serie	QuickTurn-Klemmdrehhalter
Serie	Klemmdrehhalter
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMX 120408
Produktnamensattribut	HUX25