


## Spänebehälter mit Lochblech-Zwischenboden, Muldenvolumen: 300l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919930 300
GTIN	2050001936745
Artikelklasse	94B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der öl- und wasserdichte Behälter ist mit einem **geschraubten Lochblech über den kompletten Boden** sowie einem 1 Zoll Ablasshahn ausgestattet. Er eignet sich daher **speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen**.

Der Behälter mit einer Wandstärke von 3 mm lässt sich bequem per Seilzug vom Staplersitz aus kippen.

Der Grundrahmen enthält Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers.

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.

#### Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

### Technische Beschreibung

öldicht verschweißt	ja
Einfahrtaschen Maß D	60 mm
Länge	1440 mm
Lochblechausstattung	Lochblech-Zwischenboden

Schüttkanten Höhe	395 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	10 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	60 mm
Seilzug	ja
Kippmechanismus	Seilzug
Muldenvolumen	300 l
mit Einfahrtaschen	ja
Einfahrt-Innenmaß Breite	200 mm
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn ohne Sieb
Breite	680 mm
Gewicht	112 kg
Höhe	580 mm
Einfahrtaschen Maß A	200 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

## Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig  
Tragfähigkeit / Rad 450 kg

919970 450