

**Gabelhubwagen, Gabellänge: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	919910 800
GTIN	4017976021188
Artikelklasse	96D

Beschreibung**Ausführung:**

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb. Gabelrollen Single Nylon Ø 80×93 mm.

Lackierung:

Gelb **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Gewicht	66 kg
Gabelrollen-Ø	80×93 mm
Waage	nein
Material Lenkräder	Elastik-Vollgummi
Tragkraft	2500 kg
Material Gabelrollen	Nylon Single spurlos
Gabelbreite	160 mm
Breite	540 mm

Gabellänge	800 mm
Länge	1190 mm
Hubbereich	85 - 200 mm
Lenkräder-Ø	200×50 mm
Farbe	gelb
Produktart	Gabelhubwagen