

**Garant**
**NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1/4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	162650 1/4
GTIN	4045197940858
Artikelklasse	110

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zum **Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden**. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

**Technische Beschreibung**

großer Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	27 mm
kleiner Ø D <sub>3</sub>	10,3 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Kegelverhältnis	1:16
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch

Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		