



## Muldenkipper RAL 5007 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 250l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919920 250
GTIN	4017976147017
Artikelklasse	96D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekanet.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

#### Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

### Technische Beschreibung

Einfahrtaschen-Abstand B	203 mm
Rad-Ø	200 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm

Höhe	780 mm
Länge	1359 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Kastenmaß Länge	1200 mm
öldicht verschweißt	ja
Kastenmaß Höhe	413 mm
Muldenvolumen	250 l
Gewicht	70 kg
Kastenmaß Breite	652 mm
Seilzug	nein
mit Einfahrtaschen	ja
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Kippsicherung	ja
Schüttkanten Höhe mit Rollen	780 mm
Kippmechanismus	manuell
Breite	713 mm
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Einfahrtaschen Maß C	603 mm
Anzahl Räder	4
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produktart	Kippbehälter

