

**Gabelhubwagen, Gabellänge: 1150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	919910 1150
GTIN	4017976021164
Artikelklasse	96D

Beschreibung**Ausführung:**

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb. Gabelrollen Tandem NylonØ 80×70 mm.

Lackierung:

Gelb pulverbeschichtet.

Technische Beschreibung

Gewicht	76 kg
Gabelrollen-Ø	80×70 mm
Gabellänge	1150 mm
Länge	1540 mm
Hubbereich	85 - 200 mm
Breite	540 mm
Gabelbreite	160 mm
Lenkräder-Ø	200×50 mm

Material Lenkräder	Elastik-Vollgummi
Waage	nein
Tragkraft	2500 kg
Material Gabelrollen	Nylon Tandem spurlos
Farbe	gelb
Produktart	Gabelhubwagen