

Spänebehälter mit Lochblech-Zwischenboden, Muldenvolumen: 750l



Bestelldaten

Bestellnummer	919930 750
GTIN	2050001936769
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Der öl- und wasserdichte Behälter ist mit einem **geschraubten Lochblech über den kompletten Boden** sowie einem 1 Zoll Ablasshahn ausgestattet. Er eignet sich daher **speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen**.

Der Behälter mit einer Wandstärke von 3 mm lässt sich bequem per Seilzug vom Staplersitz aus kippen.

Der Grundrahmen enthält Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers.

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

Technische Beschreibung

Höhe	680 mm
Schüttkanten Höhe	495 mm
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn ohne Sieb
mit Einfahrtaschen	ja

Einfahrt-Innenmaß Breite	200 mm
Muldenvolumen	750 l
Tragfähigkeit	1000 kg
Kippmechanismus	Seilzug
Breite	1280 mm
Seilzug	ja
Einfahrt-Innenmaß Höhe	60 mm
Einfahrtaschen Maß D	60 mm
Gewicht	169 kg
Einfahrtaschen Maß A	200 mm
öldicht verschweißt	ja
Länge	1440 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	495 mm
Lochblechausstattung	Lochblech-Zwischenboden
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig
Tragfähigkeit / Rad 450 kg

919970 450