



Messschieber, Messbereich: 2000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415195 2000
GTIN	4045197997296
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

alle Teile: gehärtet

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,05 mm

Teilung: 1/20 mm

Fehlergrenze: 0,22 mm

Schnabellänge: 200 mm

Innenmessansatz-Ø: 30 mm

Gewicht: 9,3 kg

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 2000 mm
Gewicht	9,3 kg
Schnabellänge	200 mm
Teilung	1/20 mm
Ablesung	0,05 mm

Innenmessansatz-Ø	30 mm
Fehlergrenze	0,22 mm
Norm	DIN 862
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	011030 2000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940