


KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, DGB-P, Nenn-Ø D: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	239822 40
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung
Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, **fertig geschliffen für Passung H7.**

Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im μ -Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4.

Durchgangsbohrungen bis $5 \times D$ möglich.

In Geometrie **ASG3000** mit Anschnittwinkel 45° und zusätzlicher Spannutt für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für **Grundloch- und Durchgangsbohrungen.**

Hinweis:

- **Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.**
- **Passende Halter siehe Nr. 239880 – 239940.**
- **Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	40 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	1,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	8
für Halter Nr. 239880 – 239940	35 – 41,99
Kopflänge l	25 mm
Schneidenlänge l_1	6 mm

Beschichtung	DGB-P
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
GGG	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		