

## Arbeitsbühne für Stapler, Typ: 1115X1200



### Bestelldaten

Bestellnummer	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Artikelklasse	94B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabile Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit Rundum-Absturzsicherung, inklusive 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Rückwand aus Drahtgitter, rutschsichere Arbeitsplattform. Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. Mit verzinkter Werkzeugablage. Brüstungshöhe 1,10 m. Standfläche 1200×800 mm.

#### Verwendung:

Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.

#### Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

#### Lackierung:

Gelborange RAL 2000 **lackiert**.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Tiefe	1040 mm
Traglast	300 kg
Einfahrtaschen Maß A	200 mm
Einfahrtaschen Maß D	80 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	600 mm
Gewicht	91 kg
Höhe	1990 mm
Breite	1200 mm
Standfläche Breite	1200 mm
Standfläche Tiefe	800 mm
Produktart	Arbeitsbühne