

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7025-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Artikelklasse	211

Beschreibung

VC.T 070204 HB7025-1 Sorte: HB7025-1

Spanbrecher: SF

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,4 mmVorschub f : 0,03 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 190 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 190 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SF
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7025-1

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen