

Garant
SC.T 120404, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	260765 HB725
GTIN	4045197956897
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120404 HB725 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB725
 Spanbrecher: UM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	UNI
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HB725
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	UM
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen