



Selbstkipper mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 350l



Bestelldaten

Bestellnummer	919925 350
GTIN	4017976160306
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schweißkonstruktion aus 3 mm Stahlblech. Untergestell mit integrierten Staplertaschen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit Polyamidrädern. Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Igeltext:

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung.

Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Seilzug	ja
Kippmechanismus	Seilzug
Einfahrtaschen-Abstand B	192 mm
Anzahl Räder	4

Einfahrtaschen Maß C	592 mm
Ablasshahn Ausführung mit Einfahrtaschen	Ablasshahn mit Sieb ja
Muldenvolumen	350 l
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	1070 mm
Einfahrtaschen Maß A	190 mm
Einfahrtaschen Maß D	90 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	90 mm
Material Rad	Polyamid
Länge	1294 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	981 mm
Tragfähigkeit	1000 kg
Einfahrt-Innenmaß Breite	190 mm
Gewicht	126 kg
Breite	731 mm
Rad-Ø	200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Kippsicherung	ja
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Höhe ohne Rollen	837 mm
Produktart	Kippbehälter