

**Kehrmaschine, Herstellerbezeichnung: SW250****Bestelldaten**

Bestellnummer	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Handgeführte Kehrmaschinen mit werkzeuglos einstellbarem Seitenbesen und Hauptkehrwalze zur optimalen Reinigung auch bei wechselnder Bodenbeschaffenheit. Manueller Antrieb, **großer Sammelbehälter, korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer** und klappbarer Handgriff.

Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Verwendung:

Für Hartböden als auch für Teppichböden. Ideal zum Kehren von Blättern, trockenem Schmutz in kleineren Mengen, Kronenkorken, Zigaretten etc.

Lieferumfang:

Handkehrmaschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, integrierte Filter. Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen.

Technische Beschreibung

Theoretische Flächenleistung	3680 m ² /h
Behältervolumen	38 l
Länge	1470 mm

Arbeitsbreite mit Seitenbesen	920 mm
Breite	920 mm
Herstellerbezeichnung	SW250
Gewicht	20 kg
Höhe	1120 mm
Produktart	Kehrmaschine