

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7125-1

Bestelldaten

Bestellnummer	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Artikelklasse	211

Beschreibung

VC.T 070204 HB7125-1 Sorte: HB7125-1

Spanbrecher: VF

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,4 mm

 Vorschub f : 0,03 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VF
Sorte	HB7125-1

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 180 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen