

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	15 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
ISO-Code Halter	A08F SVLCR/L05
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	5 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX5	675155 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200