

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	7,5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	15 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
ISO-Code Halter	A08F SVJCR/L05
Gesamtlänge L	80 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	3 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Plattengröße	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200