



Selbstkipper mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 600l



Bestelldaten

Bestellnummer	919925 600
GTIN	4017976160603
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schweißkonstruktion aus 3 mm Stahlblech. Untergestell mit integrierten Staplertaschen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit Polyamidrädern. Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Igeltext:

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung.

Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Einfahrtaschen Maß D	90 mm
Kippmechanismus	Seilzug
Kippsicherung	ja
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb

Tragfähigkeit	1500 kg
Einfahrtaschen-Abstand B	582 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	981 mm
Breite	1141 mm
Höhe	1070 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	190 mm
Anzahl Räder	4
Länge	1294 mm
Einfahrtaschen Maß A	190 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
mit Einfahrtaschen	ja
Einfahrtaschen Maß C	982 mm
Muldenvolumen	600 l
Einfahrt-Innenmaß Höhe	90 mm
Seilzug	ja
Rad-Ø	200 mm
Material Rad	Polyamid
Gewicht	155 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Höhe ohne Rollen	837 mm
Produktart	Kippbehälter