

**Hubtischwagen, Tragkraft: 250kg****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919917 250 |
| GTIN | 4017976068329 |
| Artikelklasse | 96D |

Beschreibung**Ausführung:**

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion mit kräftigem Rohrschiebebügel.
Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu bedienen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Polyurethan-Bereifung.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|--------------|
| Rad-Ø | 125 mm |
| Länge | 1020 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Hubbereich | 330 - 910 mm |
| Ladefläche Länge | 830 mm |
| Breite | 500 mm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Gewicht | 78 kg |
| Ladefläche Breite | 500 mm |
| Produktart | Hubtischwagen |