



Selbstkipper mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 900l



Bestelldaten

Bestellnummer	919925 900
GTIN	4017976160900
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schweißkonstruktion aus 3 mm Stahlblech. Untergestell mit integrierten Staplertaschen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit Polyamidrädern. Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung.

Igeltext:

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang erfolgt selbsttätig nach Lösen der Verriegelung.

Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Muldenvolumen	900 l
Tragfähigkeit	2000 kg
Einfahrtaschen Maß C	982 mm
Höhe	1078 mm

Material Rad	Polyamid
Einfahrt-Innenmaß Breite	190 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	582 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	184 kg
Kippsicherung	ja
Kippmechanismus	Seilzug
Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Schüttkanten Höhe mit Rollen	989 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Einfahrtaschen Maß D	90 mm
Anzahl Räder	4
mit Einfahrtaschen	ja
Einfahrtaschen Maß A	190 mm
Breite	1661 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe	90 mm
Rad-Ø	200 mm
Seilzug	ja
Länge	1294 mm
Farbe	brillantblau RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Höhe ohne Rollen	837 mm
Produktart	Kippbehälter