

Garant**Messerkopfaufnahme zylindrisch, mit Kühlkanalbohrung, SK 50 A = 300,
Dorn-Ø d1: 32 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301152 32
GTIN	4045197942425
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Kegelschaft, Aufnahmезапен und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**Vorteil:**

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Ø D₂: 78 mm

Fräsdornlänge L₄: 24 mm

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	32 mm
Fräsdornlänge L ₄	24 mm
Ø D ₂	78 mm
Aufnahme	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme