

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M10X231****Bestelldaten**

Bestellnummer	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:****Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.****Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräsern mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	41 mm
Gewinde M	M10×231
Nutzlänge L ₁	231 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10,5 mm
Auskraglänge A-Maß	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme