

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte XOMW060310ZZSR, für Hochvorschubfräser,
HB4715, Typ: HART**


Bestelldaten

Bestellnummer	212830 HART
GTIN	4045197942579
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Programmierradius bei $a_{p\max}$: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,4 mm

Plattenstärke S: 3.18 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,4 mm
Typ	HART
Eckenradius	1 mm
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMW060310ZZSR
Sorte	HB4715

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,5 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 50 HRC	geeignet	110 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		