


Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde zylindrische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M10X125****Bestelldaten**

Bestellnummer	307042 M10X125
GTIN	4045197943958
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrische Bauform.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10×125
Nutzlänge L ₁	125 mm
L ₂	5 mm
Auskraglänge A-Maß	151 mm
Ø D ₂	18 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10,5 mm

Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme