

**Garant**
**VHM-Winkelfräser Form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 208037 12     |
| GTIN          | 4045197943750 |
| Artikelklasse | 11X           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 Winkel-Toleranz  $\pm 8'$ .

**Hinweis:**

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

 Bis zum vollen Eingriff  $f_z$  mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 6

Zähnezahl Z: 6

 Freistellungs-Ø  $D_1$ : 5 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

 Schaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

 Vorschub  $f_z$  in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm

**Technische Beschreibung**

|  |         |
|--|---------|
| Schneiden-Ø $D_c$                              | 12 mm   |
| Zähnezahl Z                                    | 6       |
| Gesamtlänge L                                  | 55 mm   |
| Vorschub $f_z$ in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Schaft-Ø $D_s$                                 | 10 mm   |
| Freistellungs-Ø $D_1$                          | 5 mm    |
| Form   | C       |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Beschichtung     | TiAlN              |
| Schneidstoff     | VHM                |
| Norm             | DIN 1833           |
| Toleranz Nenn-Ø  | js16               |
| Zustellrichtung  | horizontal         |
| Schaft           | DIN 6535 HB mit h6 |
| Innenkühlung     | nein               |
| Schafttoleranz   | h6                 |
| Eckenfasenwinkel | 60 Grad            |
| Farbring         | grün               |
| Produktart       | Schaftfräser       |