

Garant
VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208036 12
GTIN	4045197943767
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Winkel-Toleranz $\pm 8'$.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 6

Zähnezahl Z: 6

Freistellungs-Ø D_1 : 5 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Schneiden-Ø D_c	12 mm
Zähnezahl Z	6
Schaft-Ø D_s	10 mm
Freistellungs-Ø D_1	5 mm
Form	D

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser