

**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M3 – M12, Schaft-Ø d: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319445 30
GTIN	4045197959652
Artikelklasse	32P

Beschreibung**Ausführung:**

Elastischer Längenausgleich, leichtgängig durch Kugelführungsbuchse.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420 – 335620.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Auskraglänge L	61,5 mm
Längenausgleich Druck	7 mm
Längenausgleich Zug	7 mm
Futteraußen-Ø D	38 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

