

Garant
ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB, SK 40 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Bestelldaten

Bestellnummer	300649 16
GTIN	4045197944498
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Spannmutter feingewuchtet **für HSC**. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

· **Standardmäßig mit Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 0,5 - 10 mm

Außen-Ø D: 22 mm

passender Spannschlüssel Nr. 309740: 16

Technische Beschreibung

passender Spannschlüssel Nr. 309740	16
Spannbereich	0,5 - 10 mm
für ER-Spannzangen	16 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm

Außen-Ø D	22 mm
Nutzlänge L _N	45 mm
Spann-Ø D ₁	0,5-10 mm
Aufnahme	SK 40 A = 70
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter