

Garant

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303035 27 |
| GTIN | 4045197944955 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Mit **4** Kühlkanalbohrungen.

- **Zylindrische Form.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Vergößerter Bund-Auflagefläche.**
- **Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------|
| Dorn-Ø d ₁ | 27 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 60 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 27 mm |
| Aufnahme | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6357 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |